


# Test Adaptor for VMEbus



适用于 VMEbus 板的测试转接卡，用于访问板上的测试点。

## 认证



## 功能

布线和走线叠层符合 VME 总线的要求

带适用电流和电压测量 (V/I) 的测量区域, (a)

含额外的测量引脚, 例如, 用于示波器的探头 (b)

1 个引脚位可用于连接第二个测试对象, 1个引脚位可用于端接板

6 U 测试转接板可由两片 3 U 测试转接板组成, 两者通过中间扩展板连接

电压供电线适配电流 2 A

## 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 类型     | 连接器类型       | 板深度   | 机架高度 | 测量场    | 层数 |
|-----------|--------|-------------|-------|------|--------|----|
| 23021-001 | VMEbus | C96, 系统总线   | 160mm | 3U   | 电流, 电压 | 6  |
| 23021-100 | VMEbus | C96, I/O 总线 | 160mm | 3U   | 电流, 电压 | 6  |

| 物料号       | 类型     | 连接器类型                     | 板深度   | 机架高度 | 测量场    | 层数 |
|-----------|--------|---------------------------|-------|------|--------|----|
| 23021-002 | VMEbus | C96, 系统总线                 | 220mm | 3U   | 电流, 电压 | 6  |
| 23021-101 | VMEbus | C96, I/O 总线               | 220mm | 3U   | 电流, 电压 | 6  |
| 23022-002 | VMEbus | C96, 系统总线,<br>C96, I/O 总线 | 160mm | 6U   | 电流, 电压 | 6  |
| 23022-004 | VMEbus | C96, 系统总线,<br>C96, I/O 总线 | 220mm | 6U   | 电流, 电压 | 6  |
| 23022-010 | VMEbus | C96, 系统总线,<br>C96, I/O 总线 | 280mm | 6U   | 电流, 电压 | 6  |

| Table 2/2 |      |      |
|-----------|------|------|
| 物料号       | 包装数量 | 快速发货 |
| 23021-001 | 1    | No   |
| 23021-100 | 1    | No   |
| 23021-002 | 1    | No   |
| 23021-101 | 1    | No   |
| 23022-002 | 1    | No   |
| 23022-004 | 1    | No   |
| 23022-010 | 1    | No   |

## 其他产品详情

对于 9 U VMEbus 测试转接卡解决方案, 请参见中间扩展板转接卡支架, 9 U, 220 mm, 350 mm。

P1 = 系统总线, P2 = I/O 总线。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE