


# Varistar CP Base Plate With Cable Entry

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.



## 功能

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

## 技术参数

产品类型: 机柜/机架底座

材料: 钢

Table 1/2

| 物料号       | 宽度    | 深度    | 防护等级 | 包装数量 | 颜色 | 颜色代码 |
|-----------|-------|-------|------|------|----|------|
| 21630-642 | 600mm | 600mm |      | 1    |    |      |
| 21630-643 | 600mm | 800mm |      | 1    |    |      |
| 21630-648 | 800mm | 600mm |      | 1    |    |      |
| 21630-649 | 800mm | 800mm |      | 1    |    |      |

| 物料号       | 宽度    | 深度     | 防护等级 | 包装数量 | 颜色  | 颜色代码     |
|-----------|-------|--------|------|------|-----|----------|
| 21630-644 | 600mm | 900mm  |      | 1    |     |          |
| 21630-645 | 600mm | 1000mm |      | 1    |     |          |
| 21630-650 | 800mm | 900mm  |      | 1    |     |          |
| 21630-651 | 800mm | 1000mm |      | 1    |     |          |
| 21630-646 | 600mm | 1100mm |      | 1    |     |          |
| 21630-647 | 600mm | 1200mm |      | 1    |     |          |
| 21630-652 | 800mm | 1100mm |      | 1    |     |          |
| 21630-653 | 800mm | 1200mm |      | 1    |     |          |
| 21630-698 | 600mm | 300mm  |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-699 | 600mm | 600mm  |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-700 | 600mm | 800mm  |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-701 | 600mm | 900mm  |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-702 | 600mm | 1000mm |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-703 | 600mm | 1100mm |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-704 | 600mm | 1200mm |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-705 | 800mm | 600mm  |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-706 | 800mm | 800mm  |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |

| 物料号       | 宽度    | 深度     | 防护等级 | 包装数量 | 颜色  | 颜色代码     |
|-----------|-------|--------|------|------|-----|----------|
| 21630-707 | 800mm | 900mm  |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-708 | 800mm | 1000mm |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-709 | 800mm | 1100mm |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-710 | 800mm | 1200mm |      | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-826 | 600mm | 600mm  | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-827 | 600mm | 800mm  | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-828 | 600mm | 900mm  | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-829 | 600mm | 1000mm | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-830 | 600mm | 1100mm | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-831 | 600mm | 1200mm | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-832 | 800mm | 600mm  | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-833 | 800mm | 800mm  | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-834 | 800mm | 900mm  | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-835 | 800mm | 1000mm |      | 1    |     |          |
| 21630-836 | 800mm | 1100mm | IP20 | 1    |     |          |
| 21630-837 | 800mm | 1200mm | IP20 | 1    |     |          |

Table 2/2

| 物料号       | 符合 | 完成   | 搭配 | 快速发货 |
|-----------|----|------|----|------|
| 21630-642 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-643 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-648 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-649 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-644 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-645 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-650 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-651 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-646 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-647 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-652 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-653 |    | 热浸镀锌 |    | No   |
| 21630-698 |    |      |    | No   |
| 21630-699 |    |      |    | No   |
| 21630-700 |    |      |    | No   |
| 21630-701 |    |      |    | No   |

| 物料号       | 符合                       | 完成   | 搭配          | 快速发货 |
|-----------|--------------------------|------|-------------|------|
| 21630-702 |                          |      |             | No   |
| 21630-703 |                          |      |             | No   |
| 21630-704 |                          |      |             | No   |
| 21630-705 |                          |      |             | No   |
| 21630-706 |                          |      |             | No   |
| 21630-707 |                          |      |             | No   |
| 21630-708 |                          |      |             | No   |
| 21630-709 |                          |      |             | No   |
| 21630-710 |                          |      |             | No   |
| 21630-826 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-827 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-828 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-829 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-830 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-831 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-832 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-833 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |

| 物料号       | 符合                       | 完成   | 搭配          | 快速发货 |
|-----------|--------------------------|------|-------------|------|
| 21630-834 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-835 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-836 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |
| 21630-837 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 热浸镀锌 | Varistar CP | No   |

其他产品详情

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE