

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking



带 3

点锁定的玻璃门可在门和机柜框架之间提供更强的贴合性。可以防止出现金属延展，并为门提供额外的刚性。

功能

玻璃门，三点锁定, 带锁

杆式把手，带钥匙锁芯（2 把钥匙）

开门角度 180°

防护玻璃, 6 mm

标准配件, 右门锁

可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装

技术参数

锁定类型: 3 点锁定

产品类型: 机柜门

材料: 钢; 玻璃

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	包装数量	颜色
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	包装数量	颜色
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	包装数量	颜色
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	暗灰色

Table 2/2						
物料号	颜色代码	符合	完成	类型	搭配	快速发货
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No

物料号	颜色代码	符合	完成	类型	搭配	快速发货
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No

物料号	颜色代码	符合	完成	类型	搭配	快速发货
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP	No

其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链，38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链，以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手，请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE