

Varistar CP Heavy-Load Cross Member for seismic frame



Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.

功能

侧面支撑梁，用于支持 800 mm 加固宽机柜中的 19" 立柱，静态承载能力为 1600 千克

模数孔结构有助于按 25 mm增量轻松安装 19" 立柱

技术参数

Table 1/2

物料号	搭配	材料	完成	颜色	颜色代码	深度
24630-155	Varistar CP	钢	粉末涂层	暗灰色	RAL 7021	1000mm
24630-154	Varistar CP	钢	粉末涂层	暗灰色	RAL 7021	900mm
24630-152	Varistar CP	钢	粉末涂层	暗灰色	RAL 7021	600mm
24630-153	Varistar CP	钢	粉末涂层	暗灰色	RAL 7021	800mm

Table 2/2

物料号	包装数量	包装单位	快速发货
-----	------	------	------

24630-155	4	对	No
24630-154	4	对	No
24630-152	4	对	No
24630-153	4	对	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE