

Varistar CP Seismic Base/Plinth

底座可用于存放过剩的电缆，防止机柜底部部件被老鼠咬坏。



功能

2 支撑型材, 碳钢, 10 mm, 侧面

抗震, 动态承载能力为 500 千克

高度 103 mm

2 个盖, 碳钢, 10 mm, 前后部

符合 NEBS 标准, 抗震安全等级高达 Bellcore Zone 4, 已使用 500 千克进行测试, 适配基座的安装孔

基座前/后面板可拆卸

技术参数

静态负载: 400kg

产品类型: 机柜/机架底座

材料: 钢

Table 1/2

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	符合
21630-110	600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	符合
21630-112	600mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-113	600mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2					
物料号	完成	高度	类型	搭配	快速发货
21630-110	粉末涂层	103mm	底座	Varistar CP	No
21630-111	粉末涂层	103mm	底座	Varistar CP	No
21630-112	粉末涂层	103mm	底座	Varistar CP	No
21630-113	粉末涂层	103mm	底座	Varistar CP	No
21630-114	粉末涂层	103mm	底座	Varistar CP	No
21630-115	粉末涂层	103mm	底座	Varistar CP	No
21630-116	粉末涂层	800mm	底座	Varistar CP	No
21630-117	粉末涂层	103mm	底座	Varistar CP	No

其他产品详情

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE