


VMEbus J1/J2 背板



nVent SCHROFF VMEbus 背板凭借陶瓷电容器和 SMD 制造技术实现了卓越的高频率噪声抑制效果和极高的 MTBF 值。

认证



功能

符合 ANSI/VITA 1-1994 VME64 标准

整体式背板, 6 U, 带 J1 和 J2 面板

可通过螺钉设置数字接地和机箱接地之间的连接或分离

有源/无源端接, 可通过跳线切换; 预设无源端接

电子自动菊花链 (EDC)

通过电源柱 (环形标签 M4) 或 FASTON 提供电源电压

技术参数

Table 1/3

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-063	背板	3	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-064	背板	4	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-065	背板	5	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-066	背板	6	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-067	背板	7	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-068	背板	8	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-080	背板	20	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-081	背板	21	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-069	背板	9	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-070	背板	10	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-072	背板	12	6U	VMEbus, J1/J2, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP

Table 2/3						
物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	高度	宽度	包装数量
23001-063	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	59.5mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	79.8mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	100.2mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	120.5mm	1

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	高度	宽度	包装数量
23001-067	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	140.8mm	1
23001-068	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	161.1mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针, 5 针接头	263.4mm	405mm	1
23001-081	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	425.3mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针, 5 针接头	263.4mm	181.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	201.8mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	263.4mm	242.4mm	1

Table 3/3	
物料号	快速发货
23001-063	No
23001-064	No
23001-065	No
23001-066	No
23001-067	No

物料号	快速发货
23001-068	No
23001-080	No
23001-081	No
23001-069	No
23001-070	No
23001-072	No

其他产品详情

可应要求提供其他配置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	Emirates
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE