

# 112 Loop Hanger with Flared Edges



## 认证



## 功能

For steel and CPVC pipe

Flared edges help to protect plastic pipe

An integral fold-over washer (pipe sizes 2 1/2" to 8")

## 技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢

Table 1/2

| 物料号       | 订货号 | NB/DN | 外径 (OD) | 杆尺寸 (RS) | A       | B       |
|-----------|-----|-------|---------|----------|---------|---------|
| 1120050EG |     | 15    | 21 mm   | 3/8"     | 70.7 mm | 29.2 mm |
| 1120075EG |     | 20    | 27 mm   | 3/8"     | 76.4 mm | 32.2 mm |

| 物料号        | 订货号    | NB/DN | 外径 (OD) | 杆尺寸 (RS) | A        | B        |
|------------|--------|-------|---------|----------|----------|----------|
| 1120100EG  |        | 25    | 34 mm   | 3/8"     | 83.7 mm  | 36.2 mm  |
| 1120125EG  |        | 32    | 43 mm   | 3/8"     | 92.1 mm  | 40.2 mm  |
| 1120150EG  |        | 40    | 48 mm   | 3/8"     | 98.2 mm  | 43.2 mm  |
| 1120200EG  |        | 50    | 60 mm   | 3/8"     | 110.2 mm | 49.2 mm  |
| 1120250EG  |        | 65    | 76 mm   | 3/8"     | 138.2 mm | 70.2 mm  |
| 1120300EG  |        | 80    | 89 mm   | 3/8"     | 154.1 mm | 78.2 mm  |
| 1120400EG  |        | 100   | 114 mm  | 3/8"     | 193.8 mm | 105.2 mm |
| 112M0050EG | 297860 | 15    | 21.3 mm | M10      | 70.7 mm  | 29.2 mm  |
| 1120500EG  |        | 125   | 140 mm  | 1/2"     | 236.2 mm | 125.9 mm |
| 1120600EG  |        | 150   | 165 mm  | 1/2"     | 262.7 mm | 138.9 mm |
| 1120800EG  |        | 200   | 219 mm  | 1/2"     | 337.6 mm | 187.9 mm |
| 112B0500EG |        | 125   | 141 mm  | 1/2"     | 236.2 mm | 125.9 mm |
| 112B0600EG |        | 150   | 165 mm  | 1/2"     | 262.7 mm | 138.9 mm |
| 112B0800EG |        | 200   | 219 mm  | 1/2"     | 337.6 mm | 187.9 mm |
| 112M0100EG | 297880 | 25    | 26.9 mm | M10      | 83.8 mm  | 36.2 mm  |
| 112M0125EG | 297890 | 32    | 42.4 mm | M10      | 92.1 mm  | 40.2 mm  |
| 112M0150EG | 297900 | 40    | 48.3 mm | M10      | 98.2 mm  | 43.2 mm  |


| 物料号        | 订货号    | NB/DN | 外径 (OD)  | 杆尺寸 (RS) | A        | B        |
|------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 112M0200EG | 297910 | 50    | 60.3 mm  | M10      | 110.2 mm | 49.2 mm  |
| 112M0075EG | 297870 | 20    | 26.9 mm  | M10      | 76.4 mm  | 32.2 mm  |
| 112M0250EG | 297920 | 65    | 76.1 mm  | M10      | 138.2 mm | 70.2 mm  |
| 112M0300EG | 297930 | 80    | 88.9 mm  | M10      | 154.1 mm | 78.2 mm  |
| 112M0400EG | 297940 | 100   | 114.3 mm | M10      | 193.8 mm | 105.2 mm |
| 112M0600EG | 297960 | 150   | 165 mm   | M12      | 262.7 mm | 138.9 mm |
| 112M0500EG | 297950 | 125   | 141 mm   | M12      | 236.2 mm | 125.9 mm |
| 112M0800EG | 297970 | 200   | 219.1 mm | M12      | 337.6 mm | 187.9 mm |

| Table 2/2 |     |         |       |                                                    |
|-----------|-----|---------|-------|----------------------------------------------------|
| 物料号       | 订货号 | C       | 静态负载  | 认证                                                 |
| 1120050EG |     | 26.2 mm | 1334N | UL, cUL                                            |
| 1120075EG |     | 26.5 mm | 1334N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120100EG |     | 27.1 mm | 1334N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120125EG |     | 26.7 mm | 1334N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120150EG |     | 26.7 mm | 1334N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120200EG |     | 26.7 mm | 1334N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |

| 物料号        | 订货号    | C       | 静态负载  | 认证                                                 |
|------------|--------|---------|-------|----------------------------------------------------|
| 1120250EG  |        | 41.3 mm | 2340N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120300EG  |        | 41.4 mm | 2340N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120400EG  |        | 55.7 mm | 3780N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0050EG | 297860 | 26.2 mm | 1330N | UL, cUL                                            |
| 1120500EG  |        | 65.4 mm | 3780N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120600EG  |        | 64.9 mm | 3500N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 1120800EG  |        | 88.5 mm | 6000N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112B0500EG |        | 65.4 mm | 4440N |                                                    |
| 112B0600EG |        | 64.9 mm | 4440N |                                                    |
| 112B0800EG |        | 88.5 mm | 4440N |                                                    |
| 112M0100EG | 297880 | 27.1 mm | 1330N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0125EG | 297890 | 26.7 mm | 1330N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0150EG | 297900 | 26.7 mm | 1330N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |

| 物料号        | 订货号    | C       | 静态负载  | 认证                                                 |
|------------|--------|---------|-------|----------------------------------------------------|
| 112M0200EG | 297910 | 26.7 mm | 1330N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0075EG | 297870 | 26.5 mm | 1330N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0250EG | 297920 | 41.3 mm | 2340N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0300EG | 297930 | 41.4 mm | 2340N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0400EG | 297940 | 55.7 mm | 2890N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0600EG | 297960 | 64.9 mm | 4450N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0500EG | 297950 | 65.4 mm | 2890N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |
| 112M0800EG | 297970 | 88.5 mm | 6000N | UL, FM Approved,<br>Pipe Hanger<br>Components, cUL |

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

