

300M Universal Beam Clamp



认证



功能

Universal beam clamp for standard beams

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

技术参数

材料: 铸铁

完成: 电镀锌

Table 1/2


物料号	订货号	孔类型	孔尺寸 (HS)	螺纹尺寸 (TS)	法兰厚度 (FT)	A
30009MM	389500	普通	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	普通	11 mm		20 mm Max	23 mm

物料号	订货号	孔类型	孔尺寸 (HS)	螺纹尺寸 (TS)	法兰厚度 (FT)	A
30013MM	389520	普通	13 mm		26 mm Max	35 mm
30017MM	389505	普通	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M10	386820	螺纹式		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	螺纹式		M12	26 mm Max	35 mm

Table 2/2				
物料号	订货号	扭矩 (TQ)	静态负载	认证
30009MM	389500	14 N • m Min	1200N	VdS G4005005, ITB
30011MM	389510	14 N • m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N • m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N • m Min	5500N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4031026
300M10	386820	14 N • m Min	2500N	ITB, VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M12	386830	14 N • m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB

其他产品详情

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

