

4G24 Twist Clip with Stud



认证



功能

Supports electrical fixtures from acoustical T-grid

No tools required for installation

Fast, easy and secure twist-on installation

Designed to reduce scratching of T-grid

Nut sold separately

技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	颜色	螺钉长度 (L)	法兰厚度 (FT)
4G24M11	171680	Spring 钢, 钢	nVent CADDY 铠装	灰色	11mm	1.5 mm

Table 2/2

物料号	订货号	T 格尺寸	螺钉直径 (Sc)	静态负载
-----	-----	-------	-----------	------

4G24M11	171680	24mm	6	220N
---------	--------	------	---	------



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

