

Bolt Close Conduit/Pipe Clamp



认证



功能

Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers

技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢

Table 1/2


物料号	订货号	螺母类型	外径 (OD)	孔尺寸 (HS)	静态负载 1 (F1)	静态负载 2 (F2)
CD0B	181140	内置螺母	17 - 22 mm	7.14 mm	880N	220N
CD1B	181190	内置螺母	19 - 25 mm	7.14 mm	880N	220N

物料号	订货号	螺母类型	外径 (OD)	孔尺寸 (HS)	静态负载 1 (F1)	静态负载 2 (F2)
CD2.5B	181370	内置螺母	31 - 38 mm	7.14 mm	880N	220N
CD2B	181150	内置螺母	25 - 33 mm	7.14 mm	880N	220N
CD3B	181380	内置螺母	36 - 43 mm	7.14 mm	880N	220N
CD4B	181390	内置螺母	45 - 48 mm	7.14 mm	880N	220N
CD5B	181470	内置螺母	49 - 73 mm	7.14 mm	880N	220N
CD6B	181480	六角螺母	66 - 76 mm	7.9 mm	1550N	220N
CD7B	181490	六角螺母	80 - 90 mm	7.9 mm	1550N	220N
CD8B	181500	六角螺母	95 - 105 mm	7.9 mm	1550N	220N
CD9B	181540	六角螺母	108 - 115 mm	7.9 mm	1550N	220N

Table 2/2		
物料号	订货号	认证
CD0B	181140	UL, cUL
CD1B	181190	cUL, ITB, UL
CD2.5B	181370	cUL, UL
CD2B	181150	cUL, UL
CD3B	181380	UL, cUL, ITB
CD4B	181390	cUL, ITB, UL

物料号	订货号	认证
CD5B	181470	cUL, UL, ITB
CD6B	181480	
CD7B	181490	
CD8B	181500	
CD9B	181540	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

