

C-EC Cable to Strut Clamp



功能

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

技术参数

完成: 热浸镀锌

材料: 钢

Table 1/2

物料号	订货号	外径 (OD)	宽度 (W)	厚度 (T)	扭矩 (TQ)	A
C12EC	337600	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min
C16EC	337610	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min
C20EC	337620	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min
C24EC	337630	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min

物料号	订货号	外径 (OD)	宽度 (W)	厚度 (T)	扭矩 (TQ)	A
C28EC	337640	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min
C32EC	337650	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N • m	18 mm Min
C36EC	337660	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N • m	18 mm Min
C40EC	337670	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N • m	18 mm Min
C44EC	337680	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min
C48EC	337690	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min
C52EC	337700	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min
C56EC	337710	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min
C60EC	337720	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N • m	18 mm Min
C64EC	337730	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N • m	18 mm Min
C70EC	337740	64 - 70 mm	30 mm	2.25 mm	4 N • m	18 mm Min
C100EC	337790	94 - 100 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min
C76EC	337750	70 - 76 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min
C82EC	337760	76 - 82 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min
C88EC	337770	82 - 88 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min
C94EC	337780	88 - 94 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min

Table 2/2


物料号	订货号	B
C12EC	337600	10 mm Max
C16EC	337610	10 mm Max
C20EC	337620	10 mm Max
C24EC	337630	10 mm Max
C28EC	337640	10 mm Max
C32EC	337650	10 mm Max
C36EC	337660	10 mm Max
C40EC	337670	10 mm Max
C44EC	337680	10 mm Max
C48EC	337690	10 mm Max
C52EC	337700	10 mm Max
C56EC	337710	10 mm Max
C60EC	337720	10 mm Max
C64EC	337730	10 mm Max
C70EC	337740	10 mm Max
C100EC	337790	10 mm Max

物料号	订货号	B
C76EC	337750	10 mm Max
C82EC	337760	10 mm Max
C88EC	337770	10 mm Max
C94EC	337780	10 mm Max

其他产品详情

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

