

Multi-Function C-Clamp, Stainless steel, 17–30 mm Flange

物料号

C30S4



功能

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

产品属性

订货号: 336140

材料: 不锈钢 304 (EN 1.4301)

法兰厚度 (FT): 17 - 30 mm

孔尺寸 (HS): 14 mm

螺钉直径 (Sc): 8

螺钉长度 (L): 30mm


扭矩 (TQ): 3 N · m

静态负载: 1100N

其他产品详情

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

