

C-EC Cable to Strut Clamp, 56–60 mm OD

物料号

C60EC



功能

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

产品属性

订货号: 337720

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

外径 (OD): 56 - 60 mm

宽度 (W): 30 mm

厚度 (T): 2.25 mm

扭矩 (TQ): 4 N • m


A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

其他产品详情

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

