

# C-EC Cable to Strut Clamp, 60–64 mm OD

## 物料号

**C64EC**



## 功能

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

## 产品属性

订货号: 337730

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

外径 (OD): 60 - 64 mm

宽度 (W): 30 mm

厚度 (T): 2.25 mm

扭矩 (TQ): 4 N · m


A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

## 其他产品详情

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

### 图



### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

#### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

#### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

#### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

#### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

