

Cable/Conduit Clip, 42 mm max outer diam.

物料号

K20



认证



功能

Supports conduit to rod, wire or flange

Can also be used for flexible metallic tubing, armored cable, portable cables, control tubes and communications cable

Available for EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC and aluminum conduit

No installation tools required

产品属性

订货号: 170690

材料: 弹簧钢

完成: nVent CADDY 铠装

外径 (OD): 42 mm Max

静态负载 1 (F1): 220N

静态负载 2 (F2): 445N

静态负载 3 (F3): 100N


其他产品详情

May require dedicated drop wire/rod and EC311. Consult local authority.

For horizontal application only when installing conduit.

Part Number	Outer Diameter	Flange Thickness
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

