

Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount



认证



功能

Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges

Assorted attachment points provided to reduce inventory

Requires only a hammer to install

技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	法兰厚度 (FT)	杆尺寸 (RS)	静态负载 1 (F1)
EM24S1	179720	不锈钢 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	200N
M24		弹簧钢	nVent CADDY 铠装	3 - 8 mm	6	440N
M912		弹簧钢	nVent CADDY 铠装	14 - 20 mm	6	440N

物料号	订货号	材料	完成	法兰厚度 (FT)	杆尺寸 (RS)	静态负载 1 (F1)
M58		弹簧钢	nVent CADDY 铠装	8 - 14 mm	6	440N
EM58S1	179730	不锈钢 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	200N
EM912S1	179740	不锈钢 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	200N

Table 2/2				
物料号	订货号	静态负载 2 (F2)	静态负载 3 (F3)	认证
EM24S1	179720	110N	200N	
M24		330N	110N	cUL, UL
M912		330N	110N	cUL, UL
M58		330N	110N	cUL, UL
EM58S1	179730	110N	200N	
EM912S1	179740	110N	200N	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

