

nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device



认证



功能

Push/pull keyless release allows easy adjustments

Low-profile locking device minimizes visual impact

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves

Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	钢丝绳直径	高度 (H)	宽度 (W)	厚度 (T)
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, 锌合金	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm


物料号	订货号	材料	钢丝绳直径	高度 (H)	宽度 (W)	厚度 (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, 锌合金	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	角度 (a)	认证
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	90 ° Max	

其他产品详情

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

