

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor



功能

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

技术参数

钢丝绳直径:	2 mm
静态负载安全系数:	5:1
钻头直径:	6mm
钻孔深度:	31mm
完成:	电镀锌
埋置深度:	25 mm Min


Table 1/2

物料号	订货号	材料	钢丝绳长度	长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)
SLK2L5WA6	196736	Steel, Polypropylene, 锌合金	5m	63.5mm	55 mm	19 mm

物料号	订货号	材料	钢丝绳长度	长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)
SLK2L2WA6	196734	Steel, Polypropylene, 锌合金	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	Steel, Polypropylene, 锌合金	3m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2				
物料号	订货号	厚度 (T)	角度 (a)	静态负载
SLK2L5WA6	196736	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

