

VF-Ti/T Rod to C-Purlin Clip



认证



功能

Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from purlin and bar joist

技术参数


完成: nVent CADDY 铠装

Table 1/2

物料号	订货号	材料	孔尺寸 (HS)	孔类型	法兰厚度 (FT)	高度 (H)
VF146T		弹簧钢	9.5 mm	普通	1.5 - 6 mm	132 mm
VF146TI		弹簧钢	0.375 mm	螺纹式	1.5 - 6 mm	132 mm
VF14T10	179060	钢	10 mm	普通	1.5 - 6 mm	110 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	静态负载	认证
VF146T		700N	cUL, UL
VF146TI		700N	UL, cUL
VF14T10	179060	700N	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

