


19 英寸配电盘，6 类

Data Solutions

适用于 24 Cat6 跳线的 19" 配电盘。



认证



功能

符合 EN 50 173 技术参数 (07/95 版)

带快速释放紧固件，无需工具即可打开和关闭机箱

1 U 配电盘，带 24 个 RJ45 端口

用于通信网络, 符合 ISO/IEC 11801 (03/95 版)

采用双层绝缘位移技术 (LSA +/-110)，易于安装

技术参数

Table 1/1

物料号	类型	搭配	完成	材料	包装数量
60118-435	接线板，6 类	机柜	粉末涂层	钢	1

其他产品详情

请单独订购 19" 装配套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE