


19" 设备架, 2 U

Data Solutions

nVent SCHROFF 19" 设备架的承载能力为 10 Kg，有助于机架管理人员将关键设备放入机柜。



认证



功能

安装高度 2 U

静态承载能力 10 千克

技术参数

产品类型: 货架

材料: 钢

Table 1/2

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
20118-784	447mm	238mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
20118-785	447mm	238mm	1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层

Table 2/2	
物料号	类型
20118-784	设备机架
20118-785	设备机架

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE