

RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器

Data Solutions



适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器。

功能

3x 温度和 1x 湿度传感器

带 2 米电缆和集成磁铁，便于安装

适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

温度测量范围：0 至 65 °C

温度测量精度：+/- 2 %

湿度测量范围：10-90% 相对湿度, 非冷凝

湿度测量精度：+/- 5 %

第二和第三个温度传感器，带 950 毫米电缆

技术参数

Table 1/1

物料号	搭配	高度	包装数量	插头类型	可拆卸输入电缆
EA9105	RackPower	270mm	1	RJ45	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE