

电缆至轨腰完整焊机，电源

Data Solutions



功能

完整的腹板焊机组件，专用于安装中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

材料: 石墨; 钢; 热塑性

等电位端子类型: 瓦

Table 1/1

物料号	轨道类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式	方向
PBWY301RH	UIC60	50 mm ² 同心线	8.89mm	T20	右侧
PBWT202JRH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20	右侧
PBWT202JLH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20	左侧
PBWT20X5RH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20	右侧

物料号	轨道类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式	方向
PBWT20X5LH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20	左侧
PBWT202WLH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	左侧
PBWT202WRH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	右侧
PBWT203SLH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	左侧
PBWT203SRH	85 lb 至 141 lb T型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	右侧

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE