

# 电缆至轨腰 T21 完整焊机，信号

## Data Solutions



### 功能

完整的右手或左手腹板焊机组件，专用于安装 85 至 141 lb 轨道中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

### 技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

材料: 钢; 石墨

Table 1/1

| 物料号        | 订货号    | 等电位端子类型 | 导体尺寸                   | 导体外径, 标称 | 焊机样式 | 方向 |
|------------|--------|---------|------------------------|----------|------|----|
| SBTBT21YRH |        | 1" 凸片   | 16 mm <sup>2</sup> 同心线 | 5.18mm   | T21  | 右侧 |
| SBTBT21YLH |        | 1" 凸片   | 16 mm <sup>2</sup> 同心线 | 5.18mm   | T21  | 左侧 |
| SBTBT21XRH |        | 1" 凸片   | 25 mm <sup>2</sup> 同心线 | 6.6mm    | T21  | 右侧 |
| SBWT21W6RH | 223217 | 现场制作    | 50 mm <sup>2</sup> 实心线 | 8mm      | T21  | 右侧 |

| 物料号        | 订货号 | 等电位端子类型 | 导体尺寸                   | 导体外径，标称 | 焊机样式 | 方向 |
|------------|-----|---------|------------------------|---------|------|----|
| SBWT21W6LH |     | 现场制作    | 50 mm <sup>2</sup> 实心线 | 8mm     | T21  | 左侧 |

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE