

适于 Guardian系列管理网关的数字触点传感器

Data Solutions



用于监测数字输入的外部传感器，带 2 个 RJ45 连接器。最多可以通过跳线串联 16 个传感器，并将这些传感器连接至一个 Guardian Management 端口。

功能

适用于 Guardian Management Gateway 的外部传感器

一个端口最多可监测 16 个传感器设备，总电缆长度为 40 米

nVent SCHROFF Guardian 传感器连接后, 网页界面将显示它的类型和序列号

金属机箱

易于安装

2 x RJ 45 连接

可轻松通过 CAT6 跳线（或屏蔽性更高的电缆）串联

技术参数

Table 1/1

物料号	类型	搭配	包装数量
21070-125	数字触点	Guardian Management Gateway	1
21070-124	数字触点	Guardian Management Gateway	1

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE