

无电缆门触点开关

Data Solutions

带磁性触点的门触点开关，有助于高效运行。此产品易于操作，即插即用。



认证



功能

门触点开关（无连接电缆）

技术参数

Table 1/2

物料号	深度	高度	工作温度	防护等级	宽度	符合
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 B 型

Table 2/2

物料号	额定电流	包装数量	电压	电线尺寸
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

其他产品详情

请单独订购门开关安装支架（Varistar、Novastar、Eurorack）。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE