

Dynasphere 替换顶尖，MKIV

Data Solutions



功能


Dynasphere 避雷针的替换顶尖，MKIV

技术参数

材料: 不锈钢 316 (EN 1.4401)

Table 1/1

物料号	安装高度 (H)	螺纹尺寸 (TS)	直径 (Ø)	高度 (H)	单位重量
ADCOMP058	3 – 20m	1/2" BSPP	21.4mm	60mm	0.13kg
ADCOMP057	20 – 50m	1/2" BSPP	23.4mm	60mm	0.15kg
ADCOMP056	50m min	1/2" BSPP	25.4mm	60mm	0.18kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE