

FleXbus 预制孔铝导轨

Data Solutions

物料号

FLEXALPROF2M



认证



功能

提供可选的夹子

工厂预打孔便于快速安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

产品属性

订货号: 508100

材料: 铝

A: 12.5mm

孔尺寸 (HS): 8mm

高度 (H): 15mm

长度 (L): 2000mm

宽度 (W): 35mm


单位重量: 0.9kg

其他产品详情

支撑套件及铝导轨分开售卖。

当使用电缆桥架时，我们建议将FleXbus的支撑安装到桥架两端，用来保护FleXbus导体远离可能的桥架锋利边缘。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE