


接头接线 T8 完整焊机对, 电源, 50 mm² 扭绞式电缆

Data Solutions

物料号

PBCT8X3



功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线连接到轨头的便捷方式

在拼接板的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

产品属性

材料: 石墨; 钢; 热塑性

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: C

导体尺寸: 50 mm² 扭绞线

导体外径, 标称: 9.13mm

等电位连接长度: 177.8mm

焊机样式: T8

仅模具: 否

替换模具: PBCX3

焊接材料: PB45, 单独出售

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE