

螺柱至轨腰套件, RI52, RI59, 49.27 mm, 9.5 mm dia, 3/8 UNC Thread

Data Solutions

物料号

PBK244



功能

提供用于通过放热流程将螺柱直接连接到轨腰的中性轴的材料

套件包括 nVent ERICO Cadweld 模具配置、模具清洁工具、火石点火器、螺柱、垫片及螺母

产品属性

材料: 石墨; 硅青铜; 不锈钢 302 (EN 1.4324); 不锈钢 304 (EN 1.4301)

轨道类型: RI52; RI59

连接数量: 1

最小订单数量: 50

模具系列: HV Mold Family

长度 (L): 49.27mm

直径 (Ø): 9.5mm

螺纹尺寸 (TS): 3/8" UNC

螺柱: 不锈钢 (1)

垫圈: 3/8" 硅青铜锁紧垫圈 (1)

螺母: 3/8"-16 UNC 硅青铜六角螺母 (1)

仅模具: 否

替换模具: PBHV12A003

焊接材料: PB65, 单独出售

手柄夹: L160, 单独出售


套件: 是

其他产品详情

焊机框架单独出售。

导体之间可能需要存在间隙。有关详细信息，请参阅模具标签。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE