

# 电缆至轨腰模具（仅限），信号, 1" 标签 绑线终端样式, 25 mm<sup>2</sup> 绞合导线, 右侧

## Data Solutions

### 物料号

**SBB200XRH**



### 功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具

### 产品属性

材料: 石墨

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 1" 凸片

导体尺寸: 25 mm<sup>2</sup> 绞合线

导体外径, 标称: 6.6mm

焊机样式: TB5; T21

方向: 右侧

仅模具: 是

焊接材料: SB32, 单独出售

导体护套: SBS09C, 单独出售

等电位连接夹: S119, 单独出售

锤锻模具: SBD51, 单独出售

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE