

电缆至轨腰模具（仅限），信号, 现场制作 绑线终端样式, 50 mm² 实心导线, 右侧

Data Solutions

物料号

SBWW6RH



功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具

产品属性

材料: 石墨

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 现场制作

导体尺寸: 50 mm² 实心线

导体外径, 标称: 8mm

焊机样式: T21

方向: 右侧

仅模具: 是

焊接材料: SB32 或 SB25PLUSF80, 单独出售

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE