


# 电信主接地母线, 737 mm

## Data Solutions

### 物料号

**TMGBA29L41P**



### 认证



### 功能

符合 TIA-607-C 和 BICSI® 建议

符合 NEMA® 标准

接受带 5/16" 或 7/16" 螺栓孔的两个孔接线片 (不含五金件)

电信接地母线垫片接合套件可用于延长母线

### 产品属性

材料: 铜

镀锡: 否

宽度 (W): 101.6mm

厚度 (T): 6.35mm

长度 1 (L1): 737mm

长度 2 (L2): 457mm

孔尺寸 1 (HS1): 0.3125in

孔尺寸 1 (成对数量) : 41

孔尺寸 2 (HS2): 0.4375in

孔尺寸 2 (成对数量) : 5


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

图



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE