


19" 前面板, 4 U, 4 毫米, 铝, 阳极氧化

Data Solutions

物料号

40304-077



前面板为阳极氧化铝材质.

认证



功能

铝, 厚度 4 或 3 毫米, 阳极氧化或涂漆

产品属性

机架高度: 4U

深度 (D): 4mm

附件类型: 前面板

安装: 正面螺钉安装

完成: 阳极氧化

正面表面处理: 阳极氧化

包装数量: 1

反面表面处理: 阳极氧化

边缘处理: 是

EMC 屏蔽: 否

高度 (H): 177mm

材料: 铝

产品类型: 前面板

机架宽度: 95HP

类型: 19" 前面板


宽度 (W): 483mm

Net Weight: 0.89kg

其他产品详情

请单独订购 19" 装配套件。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE