



插排，IEC C13，带 Wieland® 输入，C13，12 个插座，19"，黑色

Data Solutions

物料号

60110-341



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在机架中。Wieland 连接器允许不同输入线轻松连接

认证



功能

通过 Wieland® GST 18 插头输入
安装高度 1 U
符合 IEC 60320 标准
水平或垂直安装
通过 IEC 60320 C-13 插座输出
在安装过程中，插排可以在所有四个方向上旋转（增量为 90°）

产品属性

插座类型: IEC C13
插座数量: 12
开关插座: 否
交流电压: 230V
包装数量: 1
颜色: 黑色
深度: 44mm
完成: 阳极氧化
长度: 438.5mm
材料: 铝; 聚酰胺
产品类型: 插排
Net Weight: 0.71kg

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE