


接头接线 T8 完整焊机对，电源

Data Solutions



功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线连接到轨头的便捷方式

在拼接板的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: C

材料: 石墨; 钢; 热塑性

Table 1/1

物料号	订货号	导体尺寸	导体外径, 标称	等电位连接长度	焊机样式
PBCT8X3		50 mm ² 扭绞线	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	120 mm ² 扭绞线	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		2/0 同心线	10.62mm	330.2mm	T8

物料号	订货号	导体尺寸	导体外径，标称	等电位连接长度	焊机样式
PBCT82J13		2/0 扭绞线	12.19mm	330.2mm	T8
PBCT82J9		2/0 扭绞线	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		3/0 复合线	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		4/0 扭绞线	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		95 mm ² 扭绞线	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	330.2mm	T8

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE