

分线盒中性线

Data Solutions



认证



功能

连接至四极分线盒以提高电线电容

直接电气连接

牢固的机械组件

透明保护罩

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准


符合 EN 45545, 属于第 R23 章的 HL3 类和第 R22 章的 HL2 类

技术参数

物料号	NB-125A	NB-160A
-----	---------	---------

订货号	563841	563201
最大额定电流, IEC	125A	160A
短期耐受电流 (ICW) 1 秒	4.5kA	6.2kA
峰值短路电流 (Ipk)	30kA	35kA
线路侧连接数量	3	4
线路侧紧凑型绞合线尺寸	10 - 25 mm ²	10-35 mm ²
线路侧绞合线尺寸 - 套圈	6 - 16mm ²	10 - 25mm ²
负载侧连接数量	9	10
负载侧紧凑型绞合线尺寸	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
负载侧绞合线尺寸 - 套圈	1,5 - 6 mm ²	1,5 - 16 mm ²
深度 (D)	37.4mm	41.4mm
高度 (H)	34.3mm	34.3mm
宽度 (W)	142mm	170mm
单位重量	0.17kg	0.2kg
配合使用	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
可燃性等级	UL® 94V-0	UL® 94V-0
符合	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE