

nVent ERICO System 3000 拦截器

Data Solutions



功能

防雷引下线方法动态响应

适用于低高度安装

非放射性技术

无需外部电源


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	温度	安装高度 (H)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	不锈钢 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm	26.15mm

Table 2/2

物料号	订货号	高度 (H)	螺纹尺寸 (TS)	单位重量
INTMKIVSS	702089	348mm	1/2" BSPP	2.06kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE