


nVent ERIFLEX Flexbus 预制孔铝导轨

Data Solutions



认证



功能

提供可选的夹子

工厂预打孔便于快速安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	A	孔尺寸 (HS)	高度 (H)	长度 (L)
FLEXALPROF2 M	508100	铝	12.5mm	8mm	15mm	2000mm


Table 2/2			
物料号	订货号	宽度 (W)	单位重量
FLEXALPROF2M	508100	35mm	0.9kg

其他产品详情

支撑套件及铝导轨分开售卖。

当使用电缆桥架时，我们建议将Flexbus的支撑安装到桥架二端，用来保护Flexbus导体远离可能的桥架锋利边缘。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE