

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC

可连接PE线的限位板

Data Solutions



认证



功能

硬铜部件可提供很好的电气连接，同时在压接过程中可阻止编织带膨胀

HCBC 限位板允许Flexbus 导线的绝缘层与端子排贴合到一起

HCBC 可连接PE线的限位板允许将导线与中线或地线连接起来

镀锡铜可以接铜或铝导线

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 铜

完成: 镀锡


Table 1/2						
物料号	订货号	A	B	C	D	E
FLEXPLATE100 PE	508183	115mm	100mm	45mm	51mm	70mm
FLEXPLATE50P E	508182	65mm	100mm	45mm	41mm	70mm

Table 2/2						
物料号	订货号	孔尺寸 1 (HS1)	孔尺寸 2 (HS2)	厚度 (T)	导体尺寸	单位重量
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5mm	18.5mm	5mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.71kg
FLEXPLATE50P E	508182	10.5mm	14.5mm	5mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.49kg

其他产品详情

为实现Flexbus导线的有效连接，使用HCBC母线夹及配套的限位板是必须的。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE