

nVent ERIFLEX FleXbus

变压器IP2X盖板用于每相一根导体

Data Solutions



认证



功能

零地线导线的进出线

防止溶剂和碳氢化合物飞溅

快速简单的安装

防紫外线

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	材料	工作温度	长度 (L)	宽度 (W)	深度 (D)
-----	-----	----	------	--------	--------	--------

FLEXCOVIP2XO NE	508160	聚氯乙稀	-40 to 140°C	465mm	182mm	126mm
--------------------	--------	------	--------------	-------	-------	-------

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
FLEXCOVIP2XONE	508160	0.53kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE