

Outdoor Comline FTTX Cabinet

Data Solutions



电信应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent SCHROFF 户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保运营连续性。nVent SCHROFF 机柜可用作 Dslam/入网点/区域池/FTTC/FTTH/MFG 机柜。

认证



功能

不包括底座的高度尺寸（140 mm）

单壁, 轻质铝制机柜

绝缘机柜

IP 55

技术参数

材料: 铝

Table 1/3

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
-----	------	------	------	----	----	----

12349-007	户外机柜	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-006	户外机柜	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm
12349-005	户外机柜	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-008	户外机柜	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm

Table 2/3						
物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
12349-007	单壁	单门	前部, 背面	绝缘	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-006	单壁	单门	前部, 背面	绝缘	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-005	单壁	单门	前部, 背面	绝缘	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
12349-008	单壁	单门	前部, 背面	绝缘	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3		
物料号	包装数量	完成
12349-007	1	粉末涂层
12349-006	1	粉末涂层
12349-005	1	粉末涂层
12349-008	1	粉末涂层

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE