


Outdoor Unibody Cabinet

Data Solutions



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent

SCHROFF

户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保设备连续且安全运营。

认证



功能

双层, 铝

IP 55

一体式内机箱，带可拆卸外盖板

自然对流散热, 最高 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

技术参数

材料: 铝

Table 1/3

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
-----	------	------	------	----	----	----

11249-005	户外机柜	一体式	20U	1100mm	700mm	500mm
11249-003	户外机柜	一体式	16U	930mm	700mm	500mm

Table 2/3						
物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
11249-005	双壁	单门	前部	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-003	双壁	单门	前部	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3		
物料号	包装数量	完成
11249-005	1	粉末涂层
11249-003	1	粉末涂层

其他产品详情

请单独订购面板/滑轨安装装置。

可应要求提供更多基座/底座高度。

请单独订购壁挂式装配套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE