

RackPower 绳状泄漏检测传感器

Data Solutions



适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU
的绳状液体泄漏传感器，可检测管道/区域泄漏。

功能

绳状泄漏检测传感器，可检测管道/区域泄漏

1.8 米连接电缆和 0.4 米绳状泄漏检测传感器连接电缆

适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

工作环境温度范围：0 至 65 °C

测量范围：< 2 MOHMS/CM

技术参数

Table 1/1					
物料号	搭配	高度	包装数量	插头类型	可拆卸输入电缆
EA9112	RackPower	310mm	1	RJ45	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE