

插座条，带 2 根供电电缆, 3 相

Data Solutions

模块化、紧凑型 PDU，带两个电源线输入端，可连接至 A 和 B 进给电源。单个机箱设计，节省空间。



认证



功能

可以提供水平和垂直装配

两根连接器电缆（沿长度方向减半），3 m（带开口端），2 x 3 相，400 VAC（红色、黑色、白色区域）

安装期间，插座条可以全方位旋转（90° 增量）

安装高度 1 U

带 IEC 60320-C13 插座和 SCHUKO 插座的电源分配单元

技术参数

长度:	1848.5mm
材料:	铝; 聚酰胺
颜色:	灰色; 黑色; 红色
产品类型:	插排

Table 1/2						
物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	包装数量	深度
60110-287	IEC C13	48	否	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	否	400V	1	44mm

Table 2/2		
物料号	完成	高度
60110-287	阳极氧化	44mm
60110-286	阳极氧化	44mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE