


# UTE 插座条，3 相，9 个插座

## Data Solutions

模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在带 UTE 插座的机架中。



### 认证



### 功能

连接电缆 2 米, 开放端带套管

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

带 UTE 插座的插排, 3 相

3 相, 每相 16 A

符合 NFC 61-303 标准

垂直安装

安装高度 1 U

### 技术参数

Table 1/2

| 物料号 | 产品类型 | 插座类型 | 插座数量 | 颜色 | 开关插座 | 长度 |
|-----|------|------|------|----|------|----|
|-----|------|------|------|----|------|----|

|           |    |     |   |            |   |         |
|-----------|----|-----|---|------------|---|---------|
| 60110-233 | 插排 | UTE | 9 | 灰色, 黑色, 红色 | 否 | 608.5mm |
|-----------|----|-----|---|------------|---|---------|

| Table 2/2 |      |      |      |        |      |
|-----------|------|------|------|--------|------|
| 物料号       | 交流电压 | 深度   | 完成   | 材料     | 包装数量 |
| 60110-233 | 230V | 44mm | 阳极氧化 | 铝, 聚酰胺 | 1    |

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE