

# RackPower 点式泄漏检测传感器

## Data Solutions



适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU  
的点式液体泄漏传感器，用于精确检测泄漏

### 功能

点式液体泄漏传感器，用于精确检测泄漏

5 米连接电缆

适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

工作环境温度范围：0 至 65 °C

测量范围：< 2 MOHMS/CM

### 技术参数

Table 1/1

物料号	搭配	高度	包装数量	插头类型	可拆卸输入电缆
EA9111	RackPower	310mm	1	RJ45	否

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent  
保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。

[nVent.com](http://nVent.com) | 2