

螺柱至轨腰套件

Data Solutions



功能

提供用于通过放热流程将螺柱直接连接到轨腰的中性轴的材料

套件包括 nVent ERICO Cadweld 模具配置、模具清洁工具、火石点火器、螺柱、垫片及螺母

技术参数

材料: 石墨; 硅青铜; 不锈钢 302 (EN 1.4324); 不锈钢 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

物料号	轨道类型	连接数量	最小订单数量	模具系列	长度 (L)	直径 (Ø)
KIT6	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	100	1	HV Mold Family	25mm	6mm
PBK244	RI52, RI59	1	50	HV Mold Family	49.27mm	9.5mm
KIT12	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	100	1	HV Mold Family	38mm	12mm
PBK245	RI52, RI59	1	50	HV Mold Family	49.27mm	18.8mm

物料号	轨道类型	连接数量	最小订单数量	模具系列	长度 (L)	直径 (Ø)
KIT16	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	100	1	HV Mold Family	48mm	16mm


Table 2/2				
物料号	螺纹尺寸 (TS)	螺柱	垫圈	螺母
KIT6	M6	不锈钢 (100)	防震不锈钢 (200)	6 mm 尼龙锁紧 (100)
PBK244	3/8" UNC	不锈钢 (1)	3/8" 硅青铜锁紧垫圈 (1)	3/8"-16 UNC 硅青铜六角螺母 (1)
KIT12	M12	不锈钢 (100)	不锈钢弹簧 (100), 普通不锈钢 (100)	12 mm 半 (100), 12 mm 满 (100)
PBK245	5/8" UNC	不锈钢 (1)	5/8" 硅青铜锁紧垫圈 (1)	5/8"-11 UNC 硅青铜六角螺母 (1)
KIT16	M16	不锈钢 (100)	不锈钢弹簧 (100), 不锈钢 (200)	16 mm 不锈钢六角螺母 (100)

其他产品详情

焊机框架单独出售。

导体之间可能需要存在间隙。有关详细信息，请参阅模具标签。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE