

电信主接地母线

Data Solutions



认证



功能

符合 TIA-607-C 和 BICSI® 建议

符合 NEMA® 标准

接受带 5/16" 或 7/16" 螺栓孔的两个孔接线片（不含五金件）

电信接地母线垫片接合套件可用于延长母线

技术参数

厚度 (T): 6.35mm

宽度 (W): 101.6mm

材料: 铜

Table 1/2


物料号	镀锡	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	孔尺寸 1 (成对数量)	孔尺寸 2 (成对数量)	A
TMGBA12L15P	否	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA12L15P T	是	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA16L19P	否	394mm	229mm	19	3	25.4mm
TMGBA16L19P T	是	394mm	229mm	19	3	25.4mm
TMGBA18L23P	否	451mm	229mm	23	3	25.4mm
TMGBA18L23P T	是	451mm	229mm	23	3	25.4mm
TMGBA20L27P	否	508mm	229mm	27	3	25.4mm
TMGBA20L27P T	是	508mm	229mm	27	3	25.4mm
TMGBA24L33P	否	610mm	457mm	33	5	25.4mm
TMGBA24L33P T	是	610mm	457mm	33	5	25.4mm
TMGBA29L41P	否	737mm	457mm	41	5	25.4mm
TMGBA29L41P T	是	737mm	457mm	41	5	25.4mm

Table 2/2

物料号	B	C	D
-----	---	---	---

TMGBA12L15P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA16L19P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA16L19PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA18L23P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA18L23PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA29L41P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA29L41PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE