

TRC 四极分线盒，400 A

Data Solutions



认证



功能

透明保护罩

包含输出连接螺栓

便于布线

开箱即用，节约安装时间和人力

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数


物料号	TRC-400A
订货号	563180

物料号	TRC-400A
材料	铜 玻璃纤维增强聚酰胺 树脂玻璃
最大工作电压, IEC (Ui)	1000
峰值短路电流 (Ipk)	118kA
短期耐受电流 (ICW) 1 秒	28kA
线路侧连接数量	1
负载侧连接数量	10
螺纹尺寸 1 (TS1)	M6
螺纹尺寸 2 (TS2)	M10
深度 (D)	50mm
高度 (H)	338 – 390mm
宽度 (W)	260mm
A	290mm
单位重量	2.65kg
可燃性等级	UL® 94V-0
符合	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (灼热丝耐燃测试 960 °C)

其他产品详情

螺纹尺寸 2 代表输入插头。

线路端和负载端连接数量符合电极数。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE